


Паспорт

Клеть для
безопасной накачки колес
(артикул: 06.304)



Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности. Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в **Internet** по адресу: **www.ferum.ru**.

1. Основные технические данные

- 1.1. Масса нетто, кг138
- 1.2. Габаритные размеры, ммхммхмм1600x1580x800
- 1.3. Рабочее давление, МПа1
- 1.4. Наибольший диаметр обслуживаемых колес, мм1500
- 1.5. Наибольшая ширина обслуживаемых колес, мм700
- 1.6. Количество упаковок, шт.....2
- 1.4. Масса брутто, кг140
- 1.5. Габаритные размеры упаковки, ммхммхмм:
 - упаковка с дверью1640x980x110
 - упаковка стенок и крыши1630x810x150

2. Комплектность

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Боковина с окном	1
2	Боковина	1
3	Боковина верхняя	2
4	Крыша	1
5	Стенка	1
6	Дверь	1
7	Засов	2
8	Ручка-упор	2
9	Болт М10	24
10	Шайба 10	24
11	Паспорт	1

3. Инструкция по подготовке к эксплуатации

- 3.1. Аккуратно вскройте упаковку.
- 3.2. Проверьте комплектность поставки (номера позиций на рис. 1, 2 и 3 соответствуют позициям в списке комплектующих).
- 3.3. Сборка боковых стенок.
 - 3.3.1. Соберите боковину верхнюю 3 с боковиной с окном 1 (боковиной 2) при помощи болтов 9 с шайбами 10.




Рис. 1. Схема сборки боковин

3.4. Сборка двери.

3.4.1. Вставьте засовы 7 в скобы замка двери 6.

3.4.2. Вверните в засовы 7 ручки-упоры 8.




Рис. 2. Схема сборки двери

3.5. Сборка клетки.

3.5.1. Соберите клетку как показано на рис.3 при помощи болтов 9 с шайбами 10.




Рис. 3. Схема сборки клетки

4. Установка

Перед использованием клеть необходимо надежно прикрепить к полу, следуя указанным ниже требованиям:

- поверхность пола должна быть твердой, без уклона, и, если возможно, из цемента (неправильная установка устройства или установка на несоответствующей требованиям поверхности освобождает производителя от ответственности);
- расположите клеть на полу в желаемом месте и разметьте места для просверливания отверстий, если качество пола удовлетворяет указанным выше требованиям, просверлите отверстия в соответствующих местах по всей длине устройства, глубина сверления - 80 мм;
- поместите анкера в просверленные отверстия (анкера в комплект не входят).

5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Завод принимает претензии по качеству продукции в течение шести месяцев с момента ее продажи.
- 5.2. Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности. Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в **Internet** по адресу: **www.ferrum.ru**.

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Ваш региональный дилер: _____